

Temperaturleitfähigkeitsmessungen

LFA 447 Nanoflash

Prinzip:

Bestimmung der Temperatur mittels Flashmethode zur Ermittlung von Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und spezifischer Wärmekapazität.

Hersteller	NETZSCH
Temperaturbereich	RT bis 300 °C
Atmosphäre	<ul style="list-style-type: none"> • Synthetische Luft • Inert im Inertprobenträger
Messbereich	Temperaturleitfähigkeit -> bis 1000 mm ² /s Wärmeleitfähigkeit -> bis 2000 W/mK
Proben	2 µg
Heizrate	bis 20 K/min
Proben	Rund [mm]: 8; 11; 12,7; 15; 20 Quadratisch [mm]: 11; 15; 20 Dicke [mm]: planparallel zwischen 0,1 und 3